

**CL.1 Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit
Schlauchbrausegarnitur - Platin gebürstet**

CL.1

25 863 705 Produktversion ab 01.07.2023



- Ausladung 238 mm
- rechteckiges Strahlbild mit 55 Einzelstrahlen
- Durchfluss Auslauf max. 24,6 l/min
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Stabhandbrause mit Antikalk-System
- Brausehalter
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Höhe gesamt 935 - 1005 mm
- Höhe Standrohr 598 - 668 mm
- Höhe bis Luftsprudler 852 - 922 mm
- Schubrosette 131 x 131 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| | Platin gebürstet | 25 863 705-06 |
| | Chrom | 25 863 705-00 |
| | Dark Chrome | 25 863 705-19 |
| | Light Gold gebürstet (PVD) | 25 863 705-27 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 25 863 705-46 |
| | Champagne (22kt Gold) | 25 863 705-47 |
| | Dark Platinum gebürstet | 25 863 705-99 |

Benötigtes Zubehör




- UP-Bodenbefestigung -** 35 945 970 90
- Min. Einbautiefe 80 mm
 - Max. Einbautiefe 150 mm


**CL.1 Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit
Schlauchbrausegarnitur - Platin gebürstet**

CL.1

25 863 705 Produktversion ab 01.07.2023
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen

**CL.1 Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit
Schlauchbrausegarnitur - Platin gebürstet**

CL.1

25 863 705 Produktversion ab 01.07.2023

Zertifikate und Nachhaltigkeit

Belgaqua_19_77

IAPMO_4976

Belgaqua_24-003-2 LGA_29


EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklarat

CL.1 Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit
Schlauchbrausegarnitur - Platin gebürstet

CL.1

25 863 705 Produktversion ab 01.07.2023



**CL.1 Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit
Schlauchbrausegarnitur - Platin gebürstet**

CL.1

25 863 705 Produktversion ab 01.07.2023

Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---|-------------|------------|
| 13 | 90 14 10 033 00 90 | O-Ring EPDM 70 14,5 x 2,0 mm - | 1,00 | 2 |
| 16 | 90 14 20 026 00 90 | Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 - | 1,00 | 2 |
| 5 | 09 31 11 040 90 | Zylinderstift Ø 4 x 12 mm - | 3,00 | 2 |
| 8 | 09 24 03 130-00 | Nippel Ø 22 x 43 mm - Chrom | 1,00 | 10 |
| 21 | 90 15 05 039 00 90 | Kartusche blau Ø 40 x 75 mm - | 1,00 | 2 |
| 10 | 09 31 09 094 20-06 | Zugstange für Umstellung Ø 12 x 46 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 31 | 04 28 22 024 00-06 | Rohr 688 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 30 | 09 20 93 051 90 | Befestigung 43 x 35 x 3,5 mm - | 2,00 | 2 |
| 7 | 90 14 10 010 00 90 | O-Ring EPDM 70 17,0 x 2,0 mm - | 2,00 | 2 |
| 18 | 90 11 70 008 00-06 | Auslauf 285 x 395 x 155 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 27 | 90 31 20 087 00-06 | Stopfen mit O-Ring Ø 7 x 2,1 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 19 | 09 20 71 031-06 | Zugknopf für Ablaufgarnitur - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 14 | 09 24 03 069 90 | Nippel Ø 20 x 11,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 26 | 90 31 11 030 00 90 | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm - | 1,00 | 2 |
| 28 | 09 14 10 139 90 | O-Ring EPDM 70 9,0 x 2,0 mm - | 2,00 | 2 |
| 32 | 09 27 71 011-06 | Rosette 131 x 12,5 x 131 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 12 | 09 21 34 080-06 | Umstellung Ø 19,40 x 37 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 3 | 09 18 40 118 90 | Hülse Ø 27,5 x 30 mm - | 1,00 | 2 |
| 29 | 04 28 22 025 00 90 | Anschlussrohr Ø 12 x 640 mm - | 2,00 | 2 |
| 6 | 90 23 01 141 00 90 | Rückflussverhinderer - | 1,00 | 2 |
| 11 | 90 14 10 055 00 90 | O-Ring EPDM 70 15,0 x 2,0 mm - | 1,00 | 2 |
| 24 | 09 28 30 036-06 | Haube Ø 46 x 18 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 4 | 09 31 11 058 90 | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 8 mm - | 1,00 | 2 |
| 17 | 04 31 20 034 00 90 | Stopfen Abdeckung mit Gewindestift - | 2,00 | 2 |
| 22 | 09 24 04 298 90 | Befestigung Ø 42 x 17 mm - | 1,00 | 2 |
| 9 | 90 16 02 023 00 90 | Umstellung Reparaturset Wanne Stand 15 x 50 x 15 mm - | 1,00 | 2 |
| 35 | 09 14 10 018 90 | O-Ring EPDM 70 32,0 x 3,0 mm - | 1,00 | 2 |
| 25 | 09 20 67 014-06 | Griff Hebel 50 x 46 x 124 mm - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 34 | 09 14 10 084 90 | O-Ring EPDM 70 48 x 3,5 mm - | 1,00 | 2 |
| 2 | 90 30 02 072 00-06 | Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Edelstahl gebürstet / platin matt | 1,00 | 10 |
| 15 | 90 21 02 069 00-06 | Haube / Hülse M20 x 1 - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |
| 23 | 09 14 10 037 90 | O-Ring 42,0 x 1,5 . mm - | 1,00 | 2 |
| 33 | 09 14 03 107 90 | Dichtung 67 x 10 x 59 mm - | 1,00 | 2 |
| 20 | 09 14 10 148 90 | O-Ring 32 x 2,5 mm - | 2,00 | 2 |
| 1 | 90 12 11 140 41-06 | Stabhandbrause 6,8 l/min - Platin gebürstet | 1,00 | 10 |