

## LULU Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Platin gebürstet

LULU

33 200 710 Produktversion von 31.03.2009 bis 19.03.2019



- Ausladung 190 mm
- runder Normalstrahl
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Brauseabgang 3/8"
- Anschluss 1/2"
- Stichmaß 150 mm ± 10 mm
- Durchfluss max. 17,8 l/min bei 3 bar Fließdruck

Eigensicher gegen Rückfließen.



Platin gebürstet

33 200 710-06



Chrom


33 200 710-00

# LULU Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Platin gebürstet


LULU

33 200 710 Produktversion von 31.03.2009 bis 19.03.2019

mm [inches]



## Durchflussdiagramm



## Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



## LULU Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Platin gebürstet

LULU

---

33 200 710 Produktversion von 31.03.2009 bis 19.03.2019

Zertifikate und Nachhaltigkeit

---

LGA\_9

Belgaqua\_21-376-2 EPD-DOR-20230287  
-IBA-DE Umwelt-  
Produktdeklaration

## LULU Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Platin gebürstet

LULU

33 200 710 Produktversion von 31.03.2009 bis 19.03.2019

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



# LULU Wannen-Einhandbatterie für Wandmontage ohne Garnitur - Platin gebürstet

LULU

33 200 710 Produktversion von 31.03.2009 bis 19.03.2019

## Ersatzteilstückliste

| Nr.  | Artikelnummer      | Benennung  | Verbaumenge | Lieferzeit |
|--|--------------------|--|-------------|------------|
| 12   | 90 31 11 030 00 90 | Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm - | 1,00        | 2          |
| 9  | 09 24 03 129-06    | Nippel Ø 22 x 31,1 mm - Platin gebürstet                                 | 1,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |                    |  |             |            |
| 13   | 90 31 20 109 00 90 | Stopfen -  | 1,00        | 2          |
| 1  | 09 20 71 031-06    | Zugknopf für Ablaufgarnitur - Platin gebürstet                           | 1,00        | 10         |
| 10   | 90 21 02 069 00-06 | Haube / Hülse M20 x 1 - Platin gebürstet                                 | 1,00        | 10         |
| 6  | 09 31 09 094 20-06 | Zugstange für Umstellung Ø 12 x 46 mm - Platin gebürstet                 | 1,00        | 10         |
| 4  | 90 14 10 055 00 90 | O-Ring EPDM 70 15,0 x 2,0 mm -   | 1,00        | 2          |
| 14   | 09 24 04 141-06    | Befestigung Ø 40 x 18 mm - Platin gebürstet                              | 1,00        | 10         |
| 3  | 09 21 34 080-06    | Umstellung Ø 19,40 x 37 mm - Platin gebürstet                            | 1,00        | 10         |
| 11   | 09 20 71 001-06    | Griff Hebel 46 x 29 x 111 mm - Platin gebürstet                          | 1,00        | -          |
| Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel |                    |  |             |            |
| 5  | 90 16 02 023 00 90 | Umstellung Reparaturset Wanne Stand 15 x 50 x 15 mm -                    | 1,00        | 2          |
| 2  | 90 14 10 033 00 90 | O-Ring EPDM 70 14,5 x 2,0 mm -   | 1,00        | 2          |
| 7  | 90 11 04 042 00 90 | Anschluss -  | 2,00        | 2          |
| 15   | 90 28 10 148 00 90 | Temperaturbegrenzungsring -  | 1,00        | 2          |
| 17   | 90 23 01 118 00-06 | Luftsprudler M24x1-AG - Platin gebürstet                                 | 1,00        | 10         |
| 8  | 09 14 10 122 90    | O-Ring EPDM 70 18,6 x 2,0 mm -   | 1,00        | 2          |
| 16   | 90 15 05 064 00 90 | EHM Kartusche Ø 35 mm x 58,6 mm -  | 1,00        | 2          |